



# Gabelhaken & Arretierungen

## Ersatzteile

### Ihr Nutzen



Schnelle und kostengünstige Reparatur



Einfache und stabile Montage

### Ersatzteile

- Es kann sein, dass Aufhängungen und Arretierungen defekt sind, obwohl die Verschleißgrenze der Gabelzinke noch nicht erreicht wurde
- Auch ein Austausch der Gabelhaken zur Anpassung an geänderte Einsatzbedingungen kann erfolgen
- **ACHTUNG!** Schweißarbeiten an Gabelzinken dürfen ausschließlich durch autorisierte Fachleute erfolgen (weitere Infos im Kapitel „Werksreparaturservice“)



### Aus der Praxis



VETTER Arretierung und Gabelhaken



Schließmechanismus mit VETTER Arretierung





Optional: Gabelhaken aus 100 % Edelstahl



# Gabelhaken & Arretierungen

## Technische Informationen



|                  | Ausführung (Klasse) | Gabelhaken Artikel-Nr. | Breite b (mm) | Öffnungsmaß c1 (mm) | Arretierung (Version bis 2008) | Arretierung (Version ab 2009) |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Gabelhaken oben  | ISO 1 + 2           | AV89                   | 90            | 16,5 (+1)           | AR1                            | AR8                           |
|                  |                     | AV85                   | 110           | 16,5 (+1)           | AR1                            | AR8                           |
|                  |                     | AV97                   | 140           | 16,5 (+1)           | AR1                            | AR8                           |
|                  |                     | AV146                  | 180           | 16,5 (+1)           | AR1                            | AR8                           |
|                  |                     | AV123                  | 240           | 16,5 (+1)           | AR1                            | AR8                           |
|                  | ISO 3               | AV115                  | 120           | 22 (+1)             | AR3                            | AR11                          |
|                  |                     | AV96                   | 140           | 22 (+1)             | AR3                            | AR11                          |
|                  |                     | AV99                   | 150           | 22 (+1)             | AR3                            | AR11                          |
|                  |                     | AV102                  | 170           | 22 (+1)             | AR3                            | AR11                          |
|                  |                     | AV126                  | 240           | 22 (+1)             | AR3                            | AR11                          |
| ISO 4            | AV98                | 200                    | 26 (+1)       | AR3                 | AR13                           |                               |
| DIN 400          | AV86                | 120                    | 22 (+1)       | AR5-10              | AR8                            |                               |
| Gabelhaken unten | ISO 1 + 2           | AV31                   | 90            | 16,5 (+1)           |                                |                               |
|                  |                     | AV77                   | 120           | 16,5 (+1)           |                                |                               |
|                  |                     | AV45                   | 180           | 16,5 (+1)           |                                |                               |
|                  |                     | AV35                   | 240           | 16,5 (+1)           |                                |                               |
|                  | ISO 3               | AV34                   | 90            | 22 (+1)             |                                |                               |
|                  |                     | AV80                   | 115           | 22 (+1)             |                                |                               |
|                  |                     | AV13                   | 130           | 22 (+1)             |                                |                               |
|                  |                     | AV42                   | 150           | 22 (+1)             |                                |                               |
|                  |                     | AV36                   | 240           | 22 (+1)             |                                |                               |
|                  | ISO 4               | AV81                   | 139           | 26 (+1)             |                                |                               |
| AV08             |                     | 150                    | 26 (+1)       |                     |                                |                               |
| DIN 400          | AV12                | 100                    | 22 (+1)       |                     |                                |                               |

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Beim Anschweißen der Gabelhaken sind entsprechende Schweißvorschriften zu beachten!